




HCW401AR



### Interrupteur Sectionneur h3+ P630 4P 400A FTC

#### Caractéristiques techniques

##### Courant électrique

Courant assigné nominal	400 A
Courant assigné admissible courte durée Icw IEC60947	5 kA

##### Architecture

Nombre de pôles	4
Type d'organe de commande	Manette

##### Tension

Tension nominale d'isolement Ui	800 V
Tension assignée de tenue aux chocs Uimp	8000 V

##### Fréquence

Fréquence	50 - 60 Hz
-----------	------------

##### Fonctions

Unité de déclenchement	Interrupteur
------------------------	--------------

##### Durabilité

Conformité REACH	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui