



HCW401AR



Vermogensschakelaar h3+, P630 4P 400 A, boutaansluiting

Technische karakteristieken

Elektrische Stroom

Nominale stroom	400 A
Nominale piekstroombestendigheid I _{cw} IEC60947	5 kA

Architectuur

Aantal polen	4
Bedieningselement	Knevel

Spanning

Nominale isolatiespanning U _i	800 V
Nominale stoothoudspanning U _{imp}	8000 V

Frequentie

Frequentie	50 - 60 Hz
------------	------------

Functies

Afschakelaar	Schakelaar
--------------	------------

Duurzaamheid

REACH conform	Ja
RoHS conform	Ja