




HCW401AR



Interrupor de maniobra, seccionador h3+ P630, 4P, 400A

Características técnicas

Corriente eléctrica

Corriente nominal asignada	400 A
Corriente asignada de corta duración admisible Icw 1s IEC 60947	5 kA

Arquitectura

Número de polos	4
Elemento de control/operación	Maneta

Tensión

Tensión asignada de aislamiento Ui	800 V
Resistencia a picos de tensión asignada (Uimp)	8000 V

Frecuencia

Frecuencia	50 - 60 Hz
------------	------------

Funciones

Unidad de disparo	Interrupor
-------------------	------------

Sostenibilidad

Conforme REACH	Sí
Conforme RoHS	Sí