




HCW401AR



### Interruttore manovra sezionatore h3+ P630 4P 400A

#### Caratteristiche tecniche

##### Corrente

Corrente nominale	400 A
Corrente nominale di breve durata Icw IEC 60947	5 kA

##### Architettura

Numero di poli	4
Elemento di controllo/comando	Manetta

##### Condizioni di impiego

Tensione di isolamento nominale Ui	800 V
Tensione nominale di tenuta d'impulso Uimp	8000 V

##### Frequenza

Frequenza	50 - 60 Hz
-----------	------------

##### Funzioni

Unità di sgancio	Interruttore
------------------	--------------

##### Sostenibilità

Conformità REACH - SVHC free	Si
Conformità ROHS	Si