




HCW401AR



Vermogensschakelaar h3+, P630 4P 400 A, boutaansluiting

Technische eigenschappen

Stroom / temperatuur

Nominale stroom	400 A
Nominale korteduurbestendigheid Icw IEC 60947	5 kA

Uitvoering

Aantal polen	4
Bedieningselement	Schakel

Spanning

Nominale isolatiespanning Ui	800 V
Nominale stoothoudspanning Uimp	8000 V

Frequentie

Frequentie	50 - 60 Hz
------------	------------

Functies

Trip unit	Schakelaar
-----------	------------

Duurzaamheid

REACH-SVHC vrij	Ja
RoHS conform	Ja