



52056099

### Q.3 System przywoławczy Przycisk anulowania/potwierdz obecności z ramką, biały

#### Właściwości techniczne

##### Napięcie

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| Zakres napięcia pracy | 24 - 24 V |
|-----------------------|-----------|

##### Materiały

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Kolor                   | Biały     |
| Kod RAL                 | 9010      |
| Wykończenie powierzchni | Aksamitny |

##### Wymiary

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| Wysokość                     | 80,50 mm |
| Szerokość                    | 80,50 mm |
| Głębokość                    | 31 mm    |
| Zakres głębokości wbudowania | 16,50 mm |

##### Bezpieczeństwo

|                                    |      |
|------------------------------------|------|
| Klasa ochrony przed wnikaniem (IP) | IP20 |
|------------------------------------|------|

##### Warunki użytkowania

|                         |            |
|-------------------------|------------|
| Zakres temperatur pracy | -5 - 40 °C |
|-------------------------|------------|

##### Dodatkowe informacje

|                |                                          |
|----------------|------------------------------------------|
| Montaż         | Element centralny do mocowania wtykowego |
| Typ połączenia | Z zaciskami śrubowymi                    |

##### Odpowiednie do

Q.x

##### Zrównoważony rozwój

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| Zgodny z REACH – bez SVHC | Tak |
| Zgodność z RoHS           | Tak |