



52056099

RWC-larm Q.3, ljud- & ljussignal med återställning & larmkancellering, Vit

Tekniska egenskaper

Spänning

Driftspänning	24 - 24 V
---------------	-----------

Material

Färg	Vit
RAL-kod	9010
Ytbehandling	Sammet

Dimensioner

Höjd	80,50 mm
Bredd	80,50 mm
Djup	31 mm
Inbyggnadsdjup	16,50 mm

Säkerhet

Kapslingsklass (IP)	IP20
---------------------	------

Användningsförhållanden

Driftstemperatur	-5 - 40 °C
------------------	------------

Text

Utförande	Centrumbricka för "plug-in" fixering
Anslutningstyp	Med skruvanslutningar

Hållbarhet

REACH-SVHC fri	Ja
RoHS-överensstämmelse	Ja