



47633502



## Presa SCHUKO con coperchio a cerniera a parete Serie W.1 bianco polare opaco

### Caratteristiche tecniche

#### Corrente

Corrente nominale	16 A
-------------------	------

#### Condizioni di impiego

Tensione nominale	250 V
Tensione nominale	250 - 250 V

#### Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio	-15 - 30 °C
-------------------------	-------------

#### Frequenza

Frequenza	50 - 60 Hz
-----------	------------

#### Materiali

Colore	Bianco polare
Codice RAL	9010
finitura superficiale	Opaco
Materiale	Materiale termoplastico
Trattamento	Non trattato

#### Serie

Altezza	76 mm
Larghezza	76 mm
Profondità	63 mm
Profondità delle scatole da incasso	0 mm

#### Installazione, montaggio

Montaggio su	Montaggio a parete
--------------	--------------------

#### Connettività

Tipo di connessione	Raccordo a innesto
Tipo di montaggio/installazione	Fissaggio a vite Montaggio a uncino

#### Equipaggiamento

Tipo di connettore/spina presa	Schuko P30 / Universale
Inserto centrale ruotato	No
Con coperchio a cerniera	Si
Con spinotto di protezione rotondo	No
Con lampada di segnalazione	No
Con serratura	Si

#### Acessori

Con campo per l'etichetta	No
---------------------------	----

#### Porta / coperchio

Tipo di coperchio	Coperchio a cerniera con chiusura automatica, arrestabile in posizione finale
-------------------	---

#### Numero di moduli

Numero di moduli	1
------------------	---

#### Protezione

Con protezione dal contatto incrementata	No
Resistenza agli urti IK	IK05
Classe di protezione dall'ingresso (IP)	IP55

#### Funzioni

Con illuminazione di orientamento	No
Con illuminazione funzionale	No

# Scheda tecnica del prodotto

## 47633502

---

### Testo

Stampa	Senza stampa
Custodia	Scatola completa
Protezione	Protezione elevata contro i contatti
Tipo di connessione	Con morsetto a molla

### Sostenibilità

Senza alogeni	Si
Conformità ROHS	Si