



52056089

Q.1 System przywoławczy Przycisk anulowania/potwierdz obecności z ramką, biały

Właściwości techniczne

Napięcie

Zakres napięcia pracy 24 - 24 V

Materiały

Kolor Biały

Kod RAL 9010

Wykończenie powierzchni Aksamitny

Wymiary

Wysokość 80,50 mm

Szerokość 80,50 mm

Głębokość 31 mm

Zakres głębokości wbudowania 16,50 mm

Bezpieczeństwo

Klasa ochrony przed wnikaniem (IP) IP20

Warunki użytkowania

Zakres temperatur pracy -5 - 40 °C

Dodatkowe informacje

Montaż Element centralny do mocowania wtykowego

Typ połączenia Z zaciskami śrubowymi

Odpowiednie do

Q.x

Zrównoważony rozwój

Zgodny z REACH – bez SVHC Tak

Zgodność z RoHS Tak