



HW4W320FS

Interruptor de maniobra HW4 fijo 3P 2000A

Características técnicas

Corriente eléctrica

Corriente nominal asignada	2000 A
----------------------------	--------

Arquitectura

Número de polos	3
Tipo de construcción del dispositivo	Fijo

Tensión

Tensión asignada de aislamiento U_i	1000 V
Resistencia a picos de tensión asignada (U_{imp})	12000 V

Corriente eléctrica

Corriente asignada de corta duración admisible I_{cw} t=1 s 220 - 240 V CA según IEC60947 - 3	85 kA
Corriente asignada de corta duración admisible I_{cw} t=1 s 380 - 415 V CA según IEC60947 - 3	85 kA

Frecuencia

Frecuencia	50 - 60 Hz
------------	------------

Condiciones de uso

Temperatura de funcionamiento	-25 - 70 °C
-------------------------------	-------------

Sostenibilidad

REACH - libre de SVHC	Sí
-----------------------	----