



85648177



KNX-RF drukknop-opzetmod. 4-v, berker K.5, aluminium

Technische eigenschappen

Aansluitmogelijkheden

Met bussysteem KNX RF Ja

Samenstelling

Aantal kanalen 4

Bedrijfscyclus zender 1 %

Aansluitmogelijkheden

Ontvanger categorie 2

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur -5 - 45 °C

Materiaal

Kleur Aluminium

Teksten

Beveiliging Met demontagebeveiliging

Functie Functies voor de toetsen boven/onder of links/rechts vrij te configureren als ontvanger voor de bediening van de aangesloten belasting en als zender voor afstandsbediening van bijvoorbeeld een jaloezie
Het zend- en/of ontvangstgedrag kan worden geconfigureerd
Resetfunctie (naar fabrieksinstelling)

Duurzaamheid

RoHS conform Ja