



28801606

JORDFEILAUTOMAT 2P 2-MOD 10A C 30MA A OBS! utgått

Tekniska egenskaper

Spänning

Driftspänning	230 - 230 V
---------------	-------------

Frekvens

Frekvens	50 - 60 Hz
Mottagarfrekvens radio	87,5 - 108,0 MHz

Material

Färg	Antracit
RAL-kod	7021
Ytbehandling	Matt
Behandling	Obehandlad

Dimensioner

Höjd	70,80 mm
Bredd	141,60 mm
Djup	46,50 mm
Inbyggnadsdjup	33 mm

Anslutning

Typ av montering	Skruvmontering
Anslutningsarea högtalare	1,50 - 1,50 mm ²
Ledararea	2,50 - 2,50 mm ²

Funktioner

Integrerad DCF-klocka	Ja
-----------------------	----

Utrustning

Typ av display	Digital
----------------	---------

Text

Anslutningstyp	Med skruvanslutningar
Skarv	Med 2 högtalaruttgångar
Utförande	Fastsättning med skruv via stödplatta Enkel och kombinationsmontering
Funktion	Väckarklocka med snooze-funktion God natt-timer Nedräkning Volymkontroll
Expansionsenhet ingång	Expansionsenhets med ingång för separat tryckknapp