



LFH6009009016

TEHALIT LFH ΚΑΝΑΛΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ 90x60mm HALOGEN FREE

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Διαστάσεις

Ύψος	60 mm
Πλάτος	90 mm
Μήκος	2000 mm
Εσωτερική διατομή	4360 - 4360 mm ²

Χωρητικότητα

Μέγιστος αριθμός καλωδίων (Ø11mm, 50% γεμάτο, χωρίς συσκευές)	18
---	----

Υλικά

Υλικό	PC-ABS
Μεταχείριση	Ακατέργαστο
Κωδικός RAL	9016
Χρώμα	Λευκό

Ασφάλεια

Αντοχή σε κρούση IK	IK07
Κατηγορία προστασίας (IP)	IP30

Standards

Κατάλληλο για λειτουργική ακεραιότητα σύμφωνα με το DIN4102-12	Όχι
--	-----

Συνθήκες χρήσης

Θερμοκρασία λειτουργίας	-5 - 90 °C
-------------------------	------------

Συνδεσιμότητα

Σύνδεσμος καναλιού	Προεξοπλισμένο με συζεύκτες
--------------------	-----------------------------

Εξοπλισμός

Αριθμός κατατιμήσεων	0
Αριθμός τμημάτων	1 - 1
Αριθμός συνδεόμενων κατατιμήσεων	1
Περιλαμβάνεται κλιπ συγκράτησης καλωδίων	Ναι
Με προστατευτικό φιλμ	Όχι

Βιωσιμότητα

Ελεύθερο αλογόνου (halogen free)	Ναι
Σύμφωνο με REACh - Χωρίς SVHC	Ναι
Συμμόρφωση RoHS	Ναι

Εικονογραφήσεις | Σχέδια

