




WXD070T

Tipka za bluetooth dimer, gallery, titanij

Tehničke karakteristike

Arhitektura

Kontrolni/radni element	Tipka
-------------------------	-------

Materijali

Boja	Titanij
RAL kod	9006
Obrada površine	Satenska završna obrada
Materijal	Polikarbonat (PC)
Obrada	Lakirano

Dimenzije

Visina	45 mm
Širina	45 mm

Kapacitet

Broj modula	2
-------------	---

Povezivost

Vrsta montaže	Montaža na kopčanje
---------------	---------------------

Oprema

Prozor za nadzor/izlaz za svjetlo	Da
-----------------------------------	----

Pribor

Ima polje za označavanje	Ne
--------------------------	----

Sigurnost

Ingress Protection (IP) klasa	IP20
Otpornost na udarce IK	IK03

Tekst

Otisak	Različiti simbol
--------	------------------

Identifikacija

Raspored konstrukcije	Kontrolni element
-----------------------	-------------------

Pogodno za

gallery / lumina	
------------------	--