



WXD070T

Накладка для нажимного димеру Bluetooth Gallery, срібна

Технічні характеристики

Архітектура

Елемент керування/функціонування Одинарний клавішний перемикач

Матеріали

Colour Титан

Код RAL 9006

Обробка поверхні Сатиноване покриття

Матеріал Полікарбонат (PC)

Обробка Покриті лаком

Розміри

Висота 45 mm

Ширина 45 mm

Емність

Кількість модулів 2

Підключення

Тип монтажу Заціпне кріплення

Обладнання

Моніторингове вікно/розетка Так

Акcesуари

Має поле для маркування Ні

Безпека

Клас захисту від проникнення (IP) IP20

Ударостійкість IK IK03

Тексти

Відбиток Різні символи

Ідентифікація

Схема монтажу Елемент керування

Сумісний із

lumina