



VE412L

Ormar, Vector, NŽ, 4x12M, IP5x

Tehničke karakteristike

Napon

Nazivni napon	400 - 400 V
---------------	-------------

Instalacija, montaža

Pogodno za korištenje na otvorenom/vani	Ne
Montiranje na	Montaža u zid/PŽ

Električna struja

Nazivna struja	63 A
----------------	------

Oprema

Broj šina	4
Broj redova	4
Broj sekcija u širinu	1
Sa bravom	Ne
Ima N klemni blok	Da

Kapacitet

Broj modula	48
-------------	----

Funkcije

Sa uvodima za provodnike	Da
--------------------------	----

Dimenzije

Visina	677 mm
Širina	310 mm
Dubina	151 mm

Poklopac, vrata

Broj vrata ormara	1
Broj brava	0

Dimenzije

Broj jedinica širine	12
----------------------	----

Poklopac, vrata

Vrata/poklopac je proziran	Da
----------------------------	----

Veza

Broj uvoda za vodiče	12
----------------------	----

Materijali

Materijal	Polistiren (PS)
RAL kod	7035
Boja	Svijetlo siva

Oprema

Ima klemni blok za uzemljenje	Da
Ima montažnu ploču	Ne

Materijali

UV otporno	Ne
------------	----

Sigurnost

Zaštitna klasa	Izolacijska klasa II
Otpornost na udarce IK	IK08
Ingress Protection (IP) klasa	IP65
Vrsta zaključavanja	Uklopna brava Bez brave
Ispitivanje užarenom žicom	750 °C