




WXD070D

Enjoliveur variateur connecte gallery dune

Caractéristiques techniques

Architecture

Type d'organe de commande	Touche simple
---------------------------	---------------

Matière

Couleur	Blanc
Code RAL	1013
Finition	Brillant
Matériau	Polycarbonate (PC)
Traitement	Non traité

Dimensions

Hauteur	45 mm
Largeur	45 mm

Capacité

Nombre de modules	2
-------------------	---

Connectivité

Type de montage	Fixation par encliquetage
-----------------	---------------------------

Équipement

Fenêtre de contrôle / sortie lumineuse	Oui
--	-----

Accessoires

Comporte un champ d'étiquetage	Non
--------------------------------	-----

Sécurité

Classe de protection (IP)	IP20
Résistance aux chocs IK	IK03

Textes

Impression	Divers symboles
------------	-----------------

Identification

Élément de base avec plaque d'adaptateur	Element de commande
--	---------------------

Adapté à

gallery	
---------	--

Durabilité

Sans halogène	Oui
REACH-sans SVHC	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui