



VE412G

Vector Centralino Ip65 Da Parete Porta Trasparente 48 Mod (4X12 Mod)

Caratteristiche tecniche

Condizioni di impiego

| | |
|-------------------|-------------|
| Tensione nominale | 400 - 400 V |
|-------------------|-------------|

Installazione, montaggio

| | |
|--------------------------|--------------------|
| Adatto per l'uso esterno | No |
| Montaggio su | Montaggio a parete |

Corrente

| | |
|-------------------|------|
| Corrente nominale | 63 A |
|-------------------|------|

Equipaggiamento

| | |
|--------------------------------|----|
| Numero di guide DIN | 4 |
| Numero di file | 4 |
| Numero di sezioni in larghezza | 1 |
| Con serratura | No |

Numero di moduli

| | |
|------------------|----|
| Numero di moduli | 48 |
|------------------|----|

Funzioni

| | |
|-----------------------|----|
| Con ingressi per tubi | Si |
|-----------------------|----|

Serie

| | |
|------------|--------|
| Altezza | 677 mm |
| Larghezza | 310 mm |
| Profondità | 151 mm |

Porta / coperchio

| | |
|--------------------------------------|---|
| Numero di porte del quadro elettrico | 1 |
| Numero di serrature | 0 |

Serie

| | |
|------------------------------|----|
| Numero di unità in larghezza | 12 |
|------------------------------|----|

Porta / coperchio

| | |
|----------------------------|----|
| Porta/frontale trasparente | Si |
|----------------------------|----|

Connessione

| | |
|-----------------------------|----|
| Numero di ingressi per tubi | 12 |
|-----------------------------|----|

Materiali

| | |
|------------|------------------|
| Materiale | Polistirolo (PS) |
| Codice RAL | 7035 |
| Colore | Grigio chiaro |

Equipaggiamento

| | |
|--------------------------|----|
| Con piastra di montaggio | No |
|--------------------------|----|

Materiali

| | |
|-------------------------------|----|
| Resistente agli ultravioletti | No |
|-------------------------------|----|

Protezione

| | |
|---|---------------------------------------|
| Classe protezione | Isolamento classe II |
| Classe di protezione dall'ingresso (IP) | IP65 |
| Tipo di bloccaggio | Serratura a scatto Senza serratura |
| Grado di resistenza al filo incandescente GWT | 750 °C |

Sostenibilità

| | |
|-----------------|----|
| Conformità ROHS | Si |
|-----------------|----|