Fiche technique du produit
VE412F

VE412F

Coffret étanche Vector IP55 4 rangées 48 modules h 677mm l 310mm

Caractéristiques techniques

Tension	
Tension nominale	400 - 400 V
Installation, montage	
Adapté à un usage extérieur	Non
Montage sur	En saillie
Courant électrique	
Courant assigné nominal	63 A
Equipement	
Nombre de rails	4
Nombre de rangées	4
Nombre de travée de large	1
Avec fermeture	Non
Borne à conducteur neutre	Non
Capacité	
Nombre de modules	48
Fonctions	
Avec guide-câble	Oui
Dimensions	
Hauteur	677 mm
Largeur	310 mm
Profondeur	151 mm
Couvercle, porte	
Nombre de portes	1
Nombre de serrure de la porte	0
Dimensions	
Largeur en modules	12
Couvercle, porte	
Couvercle/porte transparent(e)	Non
Raccordement	
Nombre d'entrée de câbles	12
Connectivité	
Type de montage	Fixation par vis
Matière	
Matériau	Polystyrène (PS)
Code RAL	7035
Couleur	Gris clair
Equipement	
Borne de mise à la terre	Oui
Plaque de montage incluse	Non
Matière	
Résistant au rayonnement ultra-violet	Non
Sécurité	
Classe de protection	Classe II
Résistance aux chocs IK	IK08
Classe de protection (IP)	IP65

Sécurité	
Type de verrouillage	Loquet Sans serrure
Test au fil incandescent	750 °C

Durabilité	
Conforme à la directive RoHS	Oui