



14057004

Wip, berker K.1/K.5, edelstaal

Technische eigenschappen

Uitvoering

Bedieningselement Enkele wip

Materiaal

Kleur RVS
RAL-code 9022
Afwerking oppervlakte Mat
Materiaal Metaal
RVS

Afmetingen

Hoogte 55 mm
Breedte 71 mm
Diepte 25 mm

Aansluitmogelijkheden

Aansluitwijze Klembevestiging

Samenstelling

Controlevenster/licht uitgang Nee

Toebehoren

Heeft tekstveld Nee

Veiligheid

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection) IP44
Slagvastheid IK IK05
Bruikbaar in hogere IP-klasse IP44 in combinatie met afdichtset

Teksten

Opdruk Zonder opdruk
Montagewijze Klembevestiging
Drukknop Ook voor KNX-toepassingen: impulsdrukker 1-voudig en groepsimpulsdrukker 1-voudig
Wipschakelaar/-impulsdrukker Voor wipimpulsdrukker
Voor wissel-/kruisschakelaar

Geschikt voor

K.x

Duurzaamheid

Halogeenvrij Ja
REACH-SVHC vrij Ja
RoHS conform Ja