



14057004

**K.1/K.5 - tecla simples, inox**

**Características técnicas**

**Arquitetura**

Tipo de órgão de comando Tecla simples

**Materiais**

Cor Aço inoxidável  
Código RAL 9022  
Acabamento Mate  
Material Metal  
Aço inoxidável

**Dimensões**

Altura 55 mm  
Largura 71 mm  
Profundidade 25 mm

**Conetividade**

Tipo de montagem Montagem de braçadeira

**Equipamento**

Janela de controlo/saída de luz Não

**Acessórios**

Tem campo de etiquetagem Não

**Segurança**

Índice de proteção IP IP44  
Resistência ao impactos IK IK05  
Utilizável na classe de proteção IP mais alta IP44 em combinação com conjunto vedante

**Texto**

Impressão Sem gravação  
Modo de instalação Fixação com grampos  
Botão de pressão Também para aplicações KNX: botão de pressão de 1 canal e botão de grupo de 1 canal  
Comutador basculante/botão de pressão Para botões de pressão basculantes  
Para comutador/interruptor intermédio

**Adequado para**

K.x

**Sustentabilidade**

Livre de halógeno Sim  
REACH - livre de SVHC Sim  
Conformidade RoHS Sim