



14057003

**Touche, K.5, alu, aluminium anodisé**

**Caractéristiques techniques**

**Architecture**

Type d'organe de commande Touche simple

**Matières**

Couleur Aluminium

Code RAL 9006

Finition de la surface Mat

Matière Aluminium

Traitement Anodisé

**Dimensions**

Hauteur 55 mm

Largeur 71 mm

Profondeur 25 mm

**Connectivité**

Type de montage Fixation par serrage

**Équipement**

Fenêtre de contrôle/sortie de lumière No

**Accessoires**

Étiquetés, avec champ d'étiquetage No

**Sécurité**

Indice de protection IP IP20

Résistance aux chocs IK IK05

Utilisable dans une classe de protection IP plus élevée IP44 en combinaison avec le kit d'étanchéité

**Textes**

Impression Sans inscription

Mode d'installation Fixation de borne

Bouton poussoir Également pour les applications KNX : poussoir 1 poste et poussoir 1 poste groupé

Interrupteurs / Poussoirs à bascule Pour bouton-poussoir  
Pour inverseur

**Adapté à**

Berker K.x

**Durabilité**

Sans halogène Oui

Conformité REACH Oui

Conforme à la directive RoHS Oui