



14057003

**K.1/K.5 - tecla simples, alumínio**

**Características técnicas**

**Arquitetura**

Tipo de órgão de comando Tecla simples

**Materiais**

Cor Alumínio

Código RAL 9006

Acabamento Mate

Material Alumínio

Tratamento Anodizado

**Dimensões**

Altura 55 mm

Largura 71 mm

Profundidade 25 mm

**Conetividade**

Tipo de montagem Montagem de braçadeira

**Equipamento**

Janela de controlo/saída de luz Não

**Acessórios**

Tem campo de etiquetagem Não

**Segurança**

Índice de proteção IP IP20

Resistência ao impactos IK IK05

Utilizável na classe de proteção IP mais alta IP44 em combinação com conjunto vedante

**Texto**

Impressão Sem gravação

Modo de instalação Fixação com grampos

Botão de pressão Também para aplicações KNX: botão de pressão de 1 canal e botão de grupo de 1 canal

Comutador basculante/botão de pressão Para botões de pressão basculantes  
Para comutador/interruptor intermédio

**Adequado para**

K.x

**Sustentabilidade**

Livre de halógeno Sim

REACH - livre de SVHC Sim

Conformidade RoHs Sim