



14057003

Tipka, K.5, aluminij, aluminij eloksiran

Tehničke karakteristike

Arhitektura

Kontrolni/radni element Tipka

Materijali

Boja Aluminij

RAL kod 9006

Obrada površine Mat

Materijal Aluminij

Obrada Anodizirano

Dimenzije

Visina 55 mm

Širina 71 mm

Dubina 25 mm

Povezivost

Vrsta montaže Montaža stezaljkama

Oprema

Prozor za nadzor/izlaz za svjetlo Ne

Pribor

Ima polje za označavanje Ne

Sigurnost

Ingress Protection (IP) klasa IP20

Otpornost na udarce IK IK05

Koristi se u višoj IP klasi IP44 u kombinaciji sa setom za plombiranje

Tekst

Otisak Bez otiska/natpisa

Način instalacije Pričvršćivanje stezaljkom

Taster Također za KNX aplikacije: taster, 1-struki i grupni taster, 1-struki

Tipka prekidača/tipka tastera Za tastere
Za izmjenični/križni prekidač

Pogodno za

K.x

Održivost

Bez halogena Da

REACH-bez SVHC Da

Usklađeno sa RoHS Da