



14057006

Wip, berker K.1/K.5, antraciet

Technische karakteristieken

Architectuur

Bedieningselement Enkele toets

Materiaal

Kleur Antraciet

RAL-kleur 7021

Afwerking oppervlakte Mat

Materiaal Thermoplast

Oppervlaktebehandeling Onbehandeld
Gelakt

Afmetingen

Hoogte 55 mm

Breedte 71 mm

Diepte 25 mm

Connectiviteit

Aansluitwijze Klembevestiging

Uitrusting

Controlevenster/licht uitgang Nee

Toebehoren

Heeft tekstveld Nee

Veiligheid

Beschermingsgraad IP IP44

Slagvastheid IK IK05

Bruikbaar in hogere IP-beschermingsklasse IP44 in combinatie met afdichtset

Teksten

afdruk Zonder opdruk

Montagewijze Klembevestiging

Drukknop Ook voor KNX-toepassingen: drukkноп enkelvoudig en serie-
drukkноп enkelvoudig

schakelaar/-impulsdrukkноп Voor drukknoppen
Voor wissel-/kruisschakelaar

Geschikt voor

Serie berker K.x

Duurzaamheid

Halogeenvrij Ja

REACH conform Ja

RoHS conform Ja