



14057006

Bilanciere Berker K.1 antracite opaco, verniciato

Caratteristiche tecniche

Architettura

Elemento di controllo/comando Levetta singola

Materiali

Colore Antracite
Codice RAL 7021
finitura superficiale Opaco
Materiale Materiale termoplastico
Trattamento Non trattato
Verniciato

Serie

Altezza 55 mm
Larghezza 71 mm
Profondità 25 mm

Connettività

Tipo di montaggio/installazione Fissaggio a morsetto

Equipaggiamento

Finestra di monitoraggio uscita/luce No

Accessori

Con campo per l'etichetta No

Protezione

Classe di protezione dall'ingresso (IP) IP44
Resistenza agli urti IK IK05
Utilizzabile in classe IP superiore IP44 in combinazione con set di guarnizioni

Testo

Stampa Senza stampa
Tipo di montaggio Fissaggio con morsetto
Pulsante Anche per applicazioni KNX: pulsante singolo e pulsante di gruppo
singolo
Interruttore/pulsante a bilanciere Per pulsanti a bilanciere
Per interruttore di commutazione/invertitore

Adatto per

K.x

Sostenibilità

Senza alogeni Si
Conformità REACH - SVHC free Si
Conformità ROHS Si