



VE412N

Ormar Vector, IP65, 48 modula, mesing kleme

Tehničke karakteristike

Napon

Nazivni napon	400 - 400 V
---------------	-------------

Instalacija, montaža

Pogodno za korištenje na otvorenom/vani	Ne
Montiranje na	Nadgradna/NŽ

Električna struja

Nazivna struja In	63 A
-------------------	------

Oprema

Broj šina	4
Broj redova	4
Broj sekcija u širinu	1
Sa bravom	Ne

Kapacitet

Broj modula	48
-------------	----

Funkcije

Sa uvodima za provodnike	Da
--------------------------	----

Dimenzije

Visina	677 mm
Širina	310 mm
Dubina	151 mm

Poklopac, vrata

Broj vrata ormara	1
Broj brava	0

Dimenzije

Broj jedinica širine	48
----------------------	----

Poklopac, vrata

Vrata/poklopac je proziran	Da
Vrsta vrata ormara	Jedna vrata

Veza

Broj uvoda za vodiče	12
----------------------	----

Materijali

Materijal	Polistiren (PS)
RAL kod	7035
Boja	Svijetlo siva

Oprema

Ima montažnu ploču	Ne
--------------------	----

Materijali

UV otporno	Ne
------------	----

Sigurnost

Zaštitna klasa	Izolacijska klasa II
Otpornost na udarce IK	IK08
Ingress Protection (IP) klasa	IP65
Vrsta zaključavanja	Uklopna brava Bez brave
Ispitivanje užarenom žicom	750 °C
Klasa zaštite sa vratima	IP65

Održivost

Usklađeno sa RoHS

Da