



HCB251H

**Interrupteur à déclenchement libre x250 4P 250A fixe**

**Caractéristiques techniques**

**Courant électrique**

Courant assigné nominal	250 A
Courant assigné admissible IcwW IEC 60947	3 kA

**Architecture**

Nombre de pôles	4
Type d'organe de commande	Manette

**Raccordement**

Section de raccordement en câble rigide	35 - 185 mm <sup>2</sup>
Section de raccordement en câble souple	35 - 150 mm <sup>2</sup>

**Tension**

Tension assignée d'isolement	800 V
Tension assignée de tenue aux chocs	8000 V

**Fréquence**

Fréquence	50 - 60 Hz
-----------	------------

**Fonctions**

Déclencheur	Interrupteur
-------------	--------------

**Durabilité**

REACH-sans SVHC	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui