



HCB251H

Interruptor x250 4P 250A

Características técnicas

Corrente elétrica

Corrente nominal	250 A
Corrente nominal de resistência de curta duração Icw IEC60947	3 kA

Arquitetura

Número de polos	4
Tipo de órgão de comando	Botão

Conexão

Secção transversal de condutor rígido	35 - 185 mm ²
Secção transversal de condutor flexível	35 - 150 mm ²

Tensão

Tensão nominal de isolamento Ui	800 V
Tensão nominal de resistência a impulsos Uimp	8000 V

Frequência

Frequência	50 - 60 Hz
------------	------------

Funções

Relé	Interruptor
------	-------------

Sustentabilidade

REACH - livre de SVHC	Sim
Conformidade RoHs	Sim