



HCB251H

### Роз'єднувач x250, In=250A, 4п

#### Технічні характеристики

##### Електричний струм

Номінальний струм	250 A
Номінальний струм короткочасної витримки I <sub>cw</sub> згідно з IEC 60947	3 kA

##### Архітектура

Кількість полюсів	4
Елемент керування/функціонування	Перемикач

##### Під'єднання

Поперечний переріз жорсткого провідника	35 - 185 mm <sup>2</sup>
Поперечний переріз гнучкого провідника	35 - 150 mm <sup>2</sup>

##### Напруга

Номінальна напруга ізоляції U <sub>i</sub>	800 V
Номінальна імпульсна витримувана напруга U <sub>imp</sub>	8000 V

##### Частота

Частота	50 - 60 Hz
---------	------------

##### Функції

Розчіплювач	Вимикач
-------------	---------

##### Sustainability

REACH-SVHC free	Так
Відповідність RoHS	Так