



HCB251H

Роз'єднувач x250, In=250A, 4п

Технічні характеристики

Електричний струм

Номінальний струм	250 A
Номінальний струм короткочасної витримки I _{cs} згідно з IEC 60947	3 kA

Архітектура

Кількість полюсів	4
-------------------	---

Під'єднання

Поперечний переріз жорсткого провідника	35 - 185 mm ²
Поперечний переріз гнучкого провідника	35 - 150 mm ²

Напруга

Номінальна напруга ізоляції U _i	800 V
Номінальна імпульсна витримувана напруга U _{imp}	8000 V

Частота

Частота	50 - 60 Hz
---------	------------

Sustainability

Відповідність REACH	Yes
Відповідність RoHS	Yes