



16226089

Bilanciere con serigrafia "0" Berker Q.1/Q.3 bianco polare velluto

Caratteristiche tecniche

Architettura

Elemento di controllo/comando Levetta singola

Materiali

Colore Bianco polare
Codice RAL 9010
finitura superficiale Vellutato
Materiale Duroplastica
Trattamento Non trattato

Serie

Altezza 58 mm
Larghezza 58 mm
Profondità 22,50 mm

Connettività

Tipo di montaggio/installazione Fissaggio a morsetto

Equipaggiamento

Finestra di monitoraggio uscita/luce No

Accessori

Con campo per l'etichetta No

Protezione

Classe di protezione dall'ingresso (IP) IP20
Resistenza agli urti IK IK02
Utilizzabile in classe IP superiore IP44 in combinazione con set di guarnizioni

Testo

Stampa Con stampa "0"
Tipo di montaggio Fissaggio con morsetto
Interruttore/pulsante a bilanciere Per interruttore a bilanciere a più poli

Adatto per

Q.x

Sostenibilità

Senza alogeni Sì
Conformità REACH – SVHC free Sì
Conformità ROHS Sì