



16226089

Q.x - tecla "0", branco

Características técnicas

Arquitetura

Tipo de orgão de comando	Tecla simples
--------------------------	---------------

Materiais

Cor	Branco
Código RAL	9010
Acabamento	Aveludado
Material	Duroplastic
Tratamento	Sem tratamento

Dimensões

Altura	58 mm
Largura	58 mm
Profundidade	22,50 mm

Conectividade

Tipo de montagem	Montagem de braçadeira
------------------	------------------------

Equipamento

Janela de controlo/saída de luz	Não
---------------------------------	-----

Acessórios

Tem campo de etiquetagem	Não
--------------------------	-----

Índice de proteção

Índice de proteção IP	IP20
Resistência ao impactos IK	IK02
Utilizável na classe de proteção IP mais alta	IP44 em combinação com conjunto vedante

Textos

Impressão	Com gravação "0"
Modo de instalação	Fixação com grampos
Comutador basculante/botão de pressão	Para comutadores basculantes com múltiplos polos

Adequado para

Berker Q.x

Sustentabilidade

Livre de halógenio	Sim
REACH - livre de SVHC	Sim
Conformidade RoHS	Sim