



16226089

**Tipka, sa natpisom "0", Q.1/Q.3, polarna bijela pliš**

**Tehničke karakteristike**

**Arhitektura**

|                         |       |
|-------------------------|-------|
| Kontrolni/radni element | Tipka |
|-------------------------|-------|

**Materijali**

|                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| Boja            | Polarna bijela  |
| RAL kod         | 9010            |
| Obrada površine | Baršunasto/pliš |
| Materijal       | Duroplastika    |
| Obrada          | Neobrađeno      |

**Dimenzije**

|        |          |
|--------|----------|
| Visina | 58 mm    |
| Širina | 58 mm    |
| Dubina | 22,50 mm |

**Povezivost**

|               |                     |
|---------------|---------------------|
| Vrsta montaže | Montaža stezaljkama |
|---------------|---------------------|

**Oprema**

|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| Prozor za nadzor/izlaz za svjetlo | Ne |
|-----------------------------------|----|

**Pribor**

|                          |    |
|--------------------------|----|
| Ima polje za označavanje | Ne |
|--------------------------|----|

**Sigurnost**

|                               |                                            |
|-------------------------------|--------------------------------------------|
| Ingress Protection (IP) klasa | IP20                                       |
| Otpornost na udarce IK        | IK02                                       |
| Koristi se u višoj IP klasi   | IP44 u kombinaciji sa setom za plombiranje |

**Tekst**

|                               |                               |
|-------------------------------|-------------------------------|
| Otisak                        | Sa oznakom „0”                |
| Način instalacije             | Pričvršćivanje stezaljkom     |
| Tipka prekidača/tipka tastera | Za tipke višepolnih prekidača |

**Pogodno za**

|     |  |
|-----|--|
| Q.x |  |
|-----|--|

**Održivost**

|                   |    |
|-------------------|----|
| Bez halogena      | Da |
| REACH-bez SVHC    | Da |
| Usklađeno sa RoHS | Da |