



16226084

**Q.x - tecla "0", alumínio**

**Características técnicas**

**Arquitetura**

Tipo de orgão de comando	Tecla simples
--------------------------	---------------

**Materiais**

Cor	Alumínio
Código RAL	9006
Acabamento	Aveludado
Material	Duroplastic
Tratamento	Envernizado

**Dimensões**

Altura	58 mm
Largura	58 mm
Profundidade	22,50 mm

**Conectividade**

Tipo de montagem	Montagem de braçadeira
------------------	------------------------

**Equipamento**

Janela de controlo/saída de luz	Não
---------------------------------	-----

**Acessórios**

Tem campo de etiquetagem	Não
--------------------------	-----

**Índice de proteção**

Índice de proteção IP	IP20
Resistência ao impactos IK	IK02
Utilizável na classe de proteção IP mais alta	IP44 em combinação com conjunto vedante

**Textos**

Impressão	Com gravação "0"
Modo de instalação	Fixação com grampos
Comutador basculante/botão de pressão	Para comutadores basculantes com múltiplos polos

**Adequado para**

Berker Q.x	
------------	--

**Sustentabilidade**

REACH - livre de SVHC	Sim
Conformidade RoHS	Sim