



16226084

Β. ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΔΙΠΟΛΙΚΟΥ ΔΙΑΚΟΠΤΗ Q.x ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Αρχιτεκτονική

Στοιχείο ελέγχου/λειτουργίας	Μονό πλήκτρο
------------------------------	--------------

Υλικά

Χρώμα	Αλουμίνιο
Κωδικός RAL	9006
Φινίρισμα επιφάνειας	Ματ
Υλικό	Duroplastic
Μεταχείριση	Βερνίκι

Διαστάσεις

Ύψος	58 mm
Πλάτος	58 mm
Βάθος	22,50 mm

Συνδεσιμότητα

Τρόπος στήριξης	Τοποθέτηση σφιγκτήρα
-----------------	----------------------

Εξοπλισμός

Πλακίδια φωτεινά	Όχι
------------------	-----

Παρελκόμενα

Πλακίδια με θέση επιγραφής	Όχι
----------------------------	-----

Ασφάλεια

Κατηγορία προστασίας (IP)	IP20
Αντοχή σε κρούση IK	IK02

Κείμενο

Σήμανση	Με αποτύπωμα "O"
Τρόπος εγκατάστασης	Τοποθέτηση σφιγκτήρα
Μπουτόν/Πλήκτρο	Για πολυπολικούς διακόπτες

Κατάλληλο για

Berker Q.x	
------------	--

Βιωσιμότητα

Σύμφωνο με REACH - Χωρίς SVHC	Ναι
Συμμόρφωση RoHS	Ναι