



16226086

Β. ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΔΙΠΟΛΙΚΟΥ ΔΙΑΚΟΠΤΗ Q.x ΑΝΘΡΑΚΙ

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Αρχιτεκτονική

Στοιχείο ελέγχου/λειτουργίας Μονό πλήκτρο

Υλικά

Χρώμα Ανθρακί
Κωδικός RAL 7021
Φινίρισμα επιφάνειας Ματ
Υλικό Duroplastic
Μεταχείριση Ακατέργαστο Βερνίκι

Διαστάσεις

Ύψος 58 mm
Πλάτος 58 mm
Βάθος 22,50 mm

Συνδεσιμότητα

Τρόπος στήριξης Τοποθέτηση σφικκτήρα

Εξοπλισμός

Πλακίδια φωτεινά Όχι

Παρελκόμενα

Πλακίδια με θέση επιγραφής Όχι

Ασφάλεια

Κατηγορία προστασίας (IP) IP20
Αντοχή σε κρούση IK IK02
Χρήση σε υψηλότερη κατηγορία IP IP44 σε συνδυασμό με σετ στεγανοποίησης

Κείμενο

Σήμανση Με αποτύπωμα "0"
Τρόπος εγκατάστασης Τοποθέτηση σφικκτήρα
Μπουτόν/Πλήκτρο Για πολυπολικούς διακόπτες

Κατάλληλο για

Q.x

Βιωσιμότητα

Σύμφωνο με REACH - Χωρίς SVHC Ναι