



16226086

Β.ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΔΙΠΟΛΙΚΟΥ ΔΙΑΚΟΠΤΗ Q.x ΑΝΘΡΑΚΙ

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Αρχιτεκτονική

Στοιχείο ελέγχου/λειτουργίας Μονό πλήκτρο

Υλικά

Χρώμα Ανθρακί

Κωδικός RAL 7021

Φινίρισμα επιφάνειας Ματ

Υλικό Duroplastic

Μεταχείριση Ακατέργαστο Βερνίκι

Διαστάσεις

Ύψος 58 mm

Πλάτος 58 mm

Βάθος 22,50 mm

Συνδεσιμότητα

Τρόπος στήριξης Τοποθέτηση σφικτήρα

Εξοπλισμός

Πλακίδια φωτεινά Όχι

Παρελκόμενα

Πλακίδια με θέση επιγραφής Όχι

Ασφάλεια

Κατηγορία προστασίας (IP) IP20

Αντοχή σε κρούση IK IK02

Κείμενο

Σήμανση Με αποτύπωμα "0"

Τρόπος εγκατάστασης Τοποθέτηση σφικτήρα

Μπουτόν/Πλήκτρο Για πολυπολικούς διακόπτες

Κατάλληλο για

Berker Q.x

Βιωσιμότητα

Σύμφωνο με REACh - Χωρίς SVHC Ναι