




SRC04005

Stroomtransformator BG 113, 400/5 A, 5 VA, klasse 1

Technische karakteristieken

Functies

Nauwkeurigheidsklasse	1
-----------------------	---

Vermogen

Vermogen	5 VA
Totaal vermogensverlies onder IN	3,60 W

Afmetingen

Hoogte	70 mm
Breedte	50 mm
Diepte	30 mm
Hoogte van de opening	20 mm
Breedte van opening	29,50 mm

Connectiviteit

Type connector/stekker	Schroefaansluiting
------------------------	--------------------

Frequentie

Frequentie	50 - 60 Hz
------------	------------

Spanning

Nominale isolatiespanning Ui	3000 V
------------------------------	--------

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-40 - 40 °C
Opslag-/transport-temperatuur	-40 - 40 °C

Aansluiting

Doorsnede soepele geleider	1.5 - 6 mm ²
Doorsnede stijve geleider	1.5 - 6 mm ²

Veiligheid

Beschermingsgraad IP	IP10
----------------------	------

Elektrische Stroom

Primaire meetstroomsterkte In	400 A
Maximale secundaire stroomintensiteit	5 A

Installatie, montage

Gemonteerd op	DIN-rail Montageplaat
---------------	--------------------------

Duurzaamheid

Halogeenvrij	Ja
REACH conform	Ja
RoHS conform	Ja