



SRC04005

## ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ ΕΝΤΑΣΗΣ 400/5A

### Τεχνικά χαρακτηριστικά

#### Λειτουργίες

Κατηγορία ακρίβειας	1
---------------------	---

#### Ισχύς

Ισχύς	5 VA
Συνολική απώλεια ισχύος σε ονομαστικό ρεύμα In	3,60 W

#### Διαστάσεις

Ύψος	70 mm
Πλάτος	50 mm
Βάθος	30 mm
Ύψος ανοίγματος	20 mm
Πλάτος ανοίγματος	29,50 mm

#### Συνδεσιμότητα

Είδος σύνδεσης	Βιδωτοί ακροδέκτες
----------------	--------------------

#### Συχνότητα

Συχνότητα	50 - 60 Hz
-----------	------------

#### Τάση

Ονομαστική τάση μόνωσης Ui	3000 V
----------------------------	--------

#### Συνθήκες χρήσης

Θερμοκρασία λειτουργίας	-40 - 40 °C
Αποθήκευση/μεταφορά θερμοκρασίας	-40 - 40 °C

#### Σύνδεση

Εύκαμπτος αγωγός διατομής	1.5 - 6 mm <sup>2</sup>
Διατομή άκαμπτου αγωγού	1.5 - 6 mm <sup>2</sup>

#### Ασφάλεια

Κατηγορία προστασίας (IP)	IP10
---------------------------	------

#### Ηλεκτρικό ρεύμα

Μέγιστη ένταση πρωτεύοντος ρεύματος	400 A
Μέγιστη ένταση του δευτερεύοντος	5 A

#### Εγκατάσταση, τοποθέτηση

Τοποθέτηση	Ράγα DIN Πλάτη στήριξης
------------	----------------------------

#### Βιωσιμότητα

Ελεύθερο αλογόνου (halogen free)	Ναι
Σύμφωνο με REACH - Χωρίς SVHC	Ναι
Συμμόρφωση RoHS	Ναι