



47843532

#### Technické vlastnosti

##### Napětí

Jmenovité napětí 250 V

##### Elektrický proud

Jmenovitý proud 16 A

##### Podmínky použití

Provozní teplota -15 - 30 °C

##### Frekvence

Frekvence 50 - 60 Hz

##### Materiál

Barva Polární bílá

Kód RAL 9010

Povrchová úprava Matná

Materiál Termoplast

Povrch Neošetřený

##### Rozměry

Výška 76 mm

Šířka 147 mm

Hloubka 65 mm

Vestavěné krabice pro hloubkovou zapuštěnou montáž 0 mm

##### Připojení

Průřez vodiče 1,0 - 2,5 mm<sup>2</sup>

##### Instalace, montáž

Montáž Montáž na omítku

##### Konektivita

Typ připojení Zásuvná přípojka

Druh montáže Upevnění šrouby  
Upevnění příchytkou

##### Vybavení

Typ konektoru/zástrčky výstupní zásuvky SCHUKO

Otočná středová vložka Ne

Se zavěšeným víkem Ano

S kulatým ochranným zemnicím kolíkem Ne

Se signálním světlem Ne

Zámek Ne

##### Příslušenství

Popisové pole Ne

##### Kryt, dveře

Typ víka Samozavírací výklopný kryt, lze zajistit v koncové poloze

##### Kapacita

Počet modulů 2

##### Bezpečnost

Se zvýšenou ochranou proti dotyku Ne

Mechanická odolnost IK IK05

Stupeň krytí IP IP55

##### Funkce

S orientačním osvětlením Ne

S funkčním osvětlením Ne

**Identifikace**

|            |    |
|------------|----|
| S potiskem | Ne |
|------------|----|

**Texty**

|               |                                           |
|---------------|-------------------------------------------|
| Kryt          | Kompletní pouzdro                         |
| Zapojení      | Zkompletované vydrátované přístroje       |
| Ochrana       | Zvýšená ochrana proti nebezpečnému dotyku |
| Typ připojení | S bezšroubovými svorkami                  |

**Udržitelnost**

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| Neobsahuje halogeny        | Ano |
| V souladu se směrnicí RoHS | Ano |