



476309



**WCD RA met klapd. en sleutelsluiting, IP44 inbouw, polarwit**

**Technische eigenschappen**

**Spanning**

Nominale spanning 250 V

**Stroom / temperatuur**

Nominale stroom 16 A

**Frequentie**

Frequentie 50 - 60 Hz

**Materiaal**

Kleur Polarwit

RAL-code 9010

Afwerking oppervlakte Glanzend

Materiaal Thermoplast

Oppervlakte behandeling Onbehandeld

**Afmetingen**

Hoogte 71 mm

Breedte 71 mm

Diepte 60,70 mm

Inbouwdiepte 31,40 mm

**Aansluiting**

Type connector/steker Steekklem

**Installatie, montage**

Gemonteerd op Inbouwmontage

**Aansluitmogelijkheden**

Aansluitwijze Steekaansluiting

Aansluitwijze Schroefbevestiging  
Klemmontage

**Samenstelling**

Type steker contactdoos Schuko

Stekerstand gedraaid Nee

Met klapdeksel Ja

Met ronde aardingspen Nee

Met signaallamp Nee

Met slot Ja

**Toebehoren**

Heeft tekstveld Nee

**Deksel, deur**

Type deksel Zelfsluitend scharnierende afdekking

**Capaciteit**

Aantal modules 1

**Veiligheid**

Met verhoogde aanraakbeveiliging Nee

Slagvastheid IK IK05

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection) IP44

**Functies**

Met oriëntatieverlichting Nee

Met functieverlichting Nee

**Identificatie**

Met opdruk Nee

---

**Teksten**

Deur	Centraalplaat
Beveiliging	Zonder verhoogde aanraakbeveiliging
Aansluitwijze	Met steekklemmen

---

**Duurzaamheid**

Halogeenvrij	Ja
RoHS conform	Ja