



VE112PN

## Waterdichte verdeelkast vector IP65 1R. 12MOD - voor buitenopstelling

### Technische karakteristieken

#### Spanning

|                                  |               |
|----------------------------------|---------------|
| Nominale spanning                | 400 - 400 V   |
| Nominale spanning (gelijkstroom) | 1000 - 1000 V |

#### Installatie, montage

|                             |                   |
|-----------------------------|-------------------|
| Geschikt voor buitengebruik | Ja                |
| Gemonteerd op               | Oppervlaktmontage |

#### Elektrische Stroom

|                 |      |
|-----------------|------|
| Nominale stroom | 63 A |
|-----------------|------|

#### Uitrusting

|                             |     |
|-----------------------------|-----|
| Aantal DIN-rails            | 1   |
| Aantal rijen                | 1   |
| Aantal velden in de breedte | 1   |
| Met slot                    | Nee |
| Heeft N -klemmenblok        | Nee |

#### Capaciteit

|                |    |
|----------------|----|
| Aantal modules | 12 |
|----------------|----|

#### Functionies

|                   |    |
|-------------------|----|
| Met buis invoeren | Ja |
|-------------------|----|

#### Afmetingen

|         |        |
|---------|--------|
| Hoogte  | 302 mm |
| Breedte | 310 mm |
| Diepte  | 151 mm |

#### Deksel, deur

|                   |   |
|-------------------|---|
| Aantal kastdeuren | 1 |
| Aantal sloten     | 0 |

#### Afmetingen

|                         |    |
|-------------------------|----|
| Aantal breedte-eenheden | 12 |
|-------------------------|----|

#### Deksel, deur

|                    |    |
|--------------------|----|
| Deuris transparant | Ja |
|--------------------|----|

#### Aansluiting

|                           |    |
|---------------------------|----|
| Aantal leidinginvoeringen | 12 |
|---------------------------|----|

#### Connectiviteit

|               |                    |
|---------------|--------------------|
| Aansluitwijze | Schroefbevestiging |
|---------------|--------------------|

#### Materiaal

|           |                    |
|-----------|--------------------|
| Materiaal | Polycarbonaat (PC) |
| RAL-kleur | 7035               |
| Kleur     | Lichtgrijs         |

#### Uitrusting

|                         |     |
|-------------------------|-----|
| Heeft aarde-klemmenblok | Nee |
| Materiaal montageplaat  | Nee |

#### Materiaal

|              |    |
|--------------|----|
| UV-bestendig | Ja |
|--------------|----|

#### Veiligheid

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| Beschermingsklasse   | Isolatieklasse II |
| Slagvastheid IK      | IK08              |
| Beschermingsgraad IP | IP65              |

---

**Veiligheid**

|                 |                         |
|-----------------|-------------------------|
| Type slot       | Klikslot<br>Zonder slot |
| Gloeidraad test | 850 °C                  |

**Duurzaamheid**

|              |    |
|--------------|----|
| RoHS conform | Ja |
|--------------|----|