



16202045

Touche, R.1/R.3, noir brillant

Caractéristiques techniques

Architecture

Type d'organe de commande	Touche simple
---------------------------	---------------

Matières

Couleur	Noir
Code RAL	9005
Finition de la surface	Brillant
Matière	Thermoplastique
Traitement	Non traité

Dimensions

Hauteur	57,80 mm
Largeur	57,80 mm
Profondeur	20 mm

Connectivité

Type de montage	Fixation par serrage
-----------------	----------------------

Equipement

Fenêtre de contrôle/sortie de lumière	No
---------------------------------------	----

Accessoires

Étiquetés, avec champ d'étiquetage	No
------------------------------------	----

Sécurité

Indice de protection IP	IP44
Résistance aux chocs IK	IK05

Textes

Impression	Sans inscription
Mode d'installation	Fixation de borne
Bouton poussoir	Également pour les applications KNX : poussoir 1 poste et poussoir 1 poste groupé
Interrupteurs / Poussoirs à bascule	Pour bouton-poussoir Pour inverseur

Adapté à

Berker R.x

Durabilité

Sans halogène	Oui
Conformité REACH	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui