



29511404



LED-indikering RGB S.1 Silv

Tekniska egenskaper

Spänning

Märkspänning 230 V

Ström

Förbrukad effekt i W 2 W

Frekvens

Frekvens 50 - 60 Hz

Belysning

Typ av ljuskälla LED

Material

Färg Aluminium

RAL-kod 9006

Ytbehandling Matt

Material Metall
Plast

Behandling Lackad

Dimensioner

Höjd 70 mm

Bredd 70 mm

Djup 50 mm

Anslutning

Ledararea 2,50 - 2,50 mm²

Säkerhet

Kapslingsklass (IP) IP20

Text

Belysning Färg på lampa, kallvit, varmvit, blå, orange, röd, grön, lila (magenta) samt färgsekvens, aktiveras via tryckknapp
Färgsekvens går att stoppa närsomhelst via tryckknappen

Märkning Folie med förtryckta symboler insticksbara

Präglad Utan symbol