



LT353

SÄKRINGSFRÅNSKILJARE OBS! utgått

Tekniska egenskaper

Elektrisk ström

Märkström	630 A
Märkkorttidsström I _{cw} 1s IEC 60947	20,40 kA
Acceptabel märkdraftström AC22 i kategori B	630 A

Säkring

Säkringsstorlek	NH3
-----------------	-----

Anslutning

Area flexibel ledare	70 - 300 mm ²
Area solid ledare	70 - 300 mm ²

Användningsförhållanden

Driftstemperatur	-25 - 55 °C
------------------	-------------

Installation, montering

Nominellt åtdragningsmoment	20 - 20 Nm
-----------------------------	------------

Frekvens

Frekvens	50 - 60 Hz
----------	------------

Ström

Total effektförlust vid nominell märkström	67 W
--	------

Uthållighet

Mekanisk livslängd (omkopplingar)	800
Mekanisk livsl. (elektriska omkopplingar)	200
Total service livslängd (mekanisk och elektrisk uthållighet) IEC 60947-3 Tabell 4	1000

Spänning

Nominell isolationsspänning U _i	1000 V
Nominell impulsskyddsspänning U _{imp}	8000 V

Säkerhet

Kapslingsklass (IP)	IP3X
---------------------	------

Dimensioner

Höjd	306 mm
Bredd	250 mm
Djup	130 mm
Avstånd samlingsskenor	60 mm

Installation, montering

Montering	Skensystem
-----------	------------