




16202025

## Vippa enkel, R.x, klocksymbol, Plast, Svart

### Tekniska egenskaper

#### Arkitektur

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| Styr/manöverelement | Enkel vippa |
|---------------------|-------------|

#### Material

|              |            |
|--------------|------------|
| Färg         | Svart      |
| RAL-kod      | 9005       |
| Ytbehandling | Blank      |
| Material     | Termoplast |
| Behandling   | Obehandlad |

#### Dimensioner

|       |          |
|-------|----------|
| Höjd  | 57,80 mm |
| Bredd | 57,80 mm |
| Djup  | 20 mm    |

#### Anslutning

|                  |      |
|------------------|------|
| Typ av montering | Klor |
|------------------|------|

#### Utrustning

|                               |     |
|-------------------------------|-----|
| Övervakningsfönster/ljusuttag | Nej |
|-------------------------------|-----|

#### Tillbehör

|               |     |
|---------------|-----|
| Har märksfält | Nej |
|---------------|-----|

#### Säkerhet

|                     |      |
|---------------------|------|
| Kapslingsklass (IP) | IP44 |
| Slagtålighet IK     | IK05 |

#### Text

|                                 |                                                                              |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Präglad                         | Med klocksymbol                                                              |
| Utförande                       | Klämfäste                                                                    |
| Tryckknapp                      | Även för KNX-applikationer: tryckknapp, 1-vägs, och gruppptryckknapp, 1-vägs |
| Vippa strömställare/ tryckknapp | Tryckknappar<br>Enkel                                                        |

#### Lämplig för

|           |  |
|-----------|--|
| Hager R.x |  |
|-----------|--|

#### Hållbarhet

|                       |    |
|-----------------------|----|
| Halogenfri            | Ja |
| REACH-SVHC fri        | Ja |
| RoHS-överensstämmelse | Ja |