



48036086

Β.ΠΡΙΖΑ ΣΟΥΚΟ ΜΕ 2xUSB Q.1/Q.3/Q.7 ΑΝΘΡΑΚΙ

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Τάση

Ονομαστική τάση	250 V
-----------------	-------

Ηλεκτρικό ρεύμα

Ρεύμα εξόδου	2400 mA
--------------	---------

Ονομαστικό ρεύμα	16 A
------------------	------

Τάση

Τάση εξόδου	4,75 - 5,25 V
-------------	---------------

Συνθήκες χρήσης

Θερμοκρασία λειτουργίας	5 - 35 °C
-------------------------	-----------

Συχνότητα

Συχνότητα	50 - 50 Hz
-----------	------------

Ισχύς

Ισχύς εξόδου	12 W
--------------	------

Κατανάλωση ισχύος σε κατάσταση αναμονής	0,05 W
---	--------

Υλικά

Χρώμα	Ανθρακί
-------	---------

Κωδικός RAL	7021
-------------	------

Φινίρισμα επιφάνειας	Ματ
----------------------	-----

Υλικό	Θερμοπλαστικό
-------	---------------

Μεταχείριση	Ακατέργαστο
-------------	-------------

Διαστάσεις

Ύψος	71 mm
------	-------

Πλάτος	71 mm
--------	-------

Βάθος	45 mm
-------	-------

Αριθμός μονάδων	1
-----------------	---

Ενσωματωμένα κουτιά με χωνευτό βάθος	40 mm
--------------------------------------	-------

Ενσωματωμένο βάθος	32 mm
--------------------	-------

Σύνδεση

Τύπος σύνδεσης	Ακροδέκτης plug-in
----------------	--------------------

Εγκατάσταση, τοποθέτηση

Τοποθέτηση	Χωνευτή τοποθέτηση
------------	--------------------

Συνδεσιμότητα

Είδος σύνδεσης	plug-in σύνδεσης
----------------	------------------

Τρόπος στήριξης	Στερέωση με βίδες Τοποθέτηση με νύχια
-----------------	--

Τύπος σύνδεσης USB	AA
--------------------	----

Εξοπλισμός

Πρίζα τύπου συνδέσμου/βύσματος	SCHUKO
--------------------------------	--------

Περιστρεφόμενο κεντρικό κλειδίωμα	Όχι
-----------------------------------	-----

Με καπάκι	Όχι
-----------	-----

Με στρογγυλό προστατευτικό ακροδέκτη γείωσης	Όχι
--	-----

Με LED σηματοδότησης	Όχι
----------------------	-----

με κλειδαριά	Όχι
--------------	-----

Παρελκόμενα

Πλακίδια με θέση επιγραφής	Όχι
----------------------------	-----

Χωρητικότητα

Αριθμός στοιχείων	1
-------------------	---

Ασφάλεια

Με επαφές ασφαλείας	Ναι
Αντοχή σε κρούση IK	IK02
Κατηγορία προστασίας (IP)	IP20

Λειτουργίες

Με φωτισμό προσανατολισμού	Όχι
Φωτιζόμενο	Όχι

Αναγνωριστικό (ID)

Με αποτύπωμα	Όχι
--------------	-----

Κείμενο

Ασφάλεια	Με ασφάλεια έναντι υπερφόρτισης και βραχυκυκλώματος (ηλεκτρονική ασφάλεια)
Κάλυμμα	Κεντρική πλάκα καλύμματος
Βύσματα, θύρες	Με 2 θύρες USB τύπου A
Είδος σύνδεσης	Με plug-in ακροδέκτες

Κατάλληλο για

Q.x

Βιωσιμότητα

Σύμφωνο με REACH - Χωρίς SVHC	Ναι
Συμμόρφωση RoHS	Ναι