



LFF2003549011

LF, binnenhoek voor goot 20x35 mm, halogeenvrij, grafietzwart

#### Technische eigenschappen

##### Toebehoren

|            |                 |
|------------|-----------------|
| Toebehoren | Dekselonderdeel |
|------------|-----------------|

##### Instellingen

|            |         |
|------------|---------|
| Hoekbereik | 90 - 90 |
|------------|---------|

##### Afmetingen

|         |       |
|---------|-------|
| Hoogte  | 20 mm |
| Breedte | 35 mm |

##### Materiaal

|                         |              |
|-------------------------|--------------|
| Materiaal               | PC-ABS       |
| Oppervlakte behandeling | Onbehandeld  |
| Kleur                   | Grafietzwart |
| RAL-code                | 9011         |

##### Veiligheid

|                 |      |
|-----------------|------|
| Slagvastheid IK | IK07 |
|-----------------|------|

##### Normen

|                                                |     |
|------------------------------------------------|-----|
| Geschikt voor functiebehoud volgens DIN4102-12 | Nee |
|------------------------------------------------|-----|

##### Gebruiksvoorwaarden

|                     |            |
|---------------------|------------|
| Bedrijfstemperatuur | -5 - 60 °C |
|---------------------|------------|

##### Samenstelling

|                   |     |
|-------------------|-----|
| Met beschermfolie | Nee |
|-------------------|-----|

##### Geschikt voor

|          |  |
|----------|--|
| LF 20x35 |  |
|----------|--|

##### Duurzaamheid

|                 |    |
|-----------------|----|
| Halogeenvrij    | Ja |
| REACH-SVHC vrij | Ja |
| RoHS conform    | Ja |