




HWX024H

Shuntutlösare 380-480V AC (SH)

Tekniska egenskaper

Ström

Absorberad startström	200 VA
Driftförbrukning	5 VA

Säkerhet

Kapslingsklass (IP)	IP4X
---------------------	------

Användningsförhållanden

Driftstemperatur	-25 - 70 °C
------------------	-------------

Spänning

Styrspänning AC	380 - 480 V
Nominell isolationsspänning U_i	480 V
Nominell impulsskyddsspänning U_{imp}	6000 V

Hållbarhet

Halogenfri	Ja
REACH-SVHC fri	Ja
RoHS-överensstämmelse	Ja